

**METROPOLITAN 500 WATT HIGH PERFORMANCE
STAINLESS STEEL HAND VAC
VM Models**



DELIBERATELY MADE BETTER IN THE U.S.A.®

Before using, check your plug to make sure it is the proper voltage for your country.

Avant utilisation, vérifier votre fiche pour s'assurer qu'il est la tension appropriée pour votre pays.



UK plug 220-240 volt
Prise UK 220-240 volts



EURO plug 220-240 volt
EURO prise 220-240 volts



AUSTRALIAN PLUG 220-240
Prise AUSTRALIAN 220-240



USA plug 110-120 can also be used in JAPAN
USA bouchon 110-120 peut également être utilisé au Japon.

METROPOLITAN 500 WATT HIGH PERFORMANCE STAINLESS STEEL HAND VAC



- A. 120V 500 Watt Motor Stainless Steel Canister (MVC-301)**
- B. On/Off Switch (MVC-7A)**
- C. Handle (MVC-2A)**
- D. 15" Hose (MVC-176A) *VM6 Models Only**
- E. Upholstery Tool (MVC-185A) *VM6 Models Only**
- F. Dust Brush (MVC-206B)**
- G. Crevice Tool (MVC-188)**
- H. Shoulder Strap (MVC-204A) *VM6 Models Only**

DELIBERATELY MADE BETTER IN THE U.S.A.®



*****READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE*****

**METROPOLITAN 500 WATT HIGH PERFORMANCE
STAINLESS STEEL HAND VAC
VM Models**

- 1. Plug appliance into 115 Volt AC Outlet.**
- 2. To turn appliance On, Depress On/Off Switch (B).
To turn appliance Off, Depress On/Off Switch again.**
- 3. To Empty /Replace the reusable Disposable Bag, twist the locking front to open, empty Bag or insert clean Bag into the Power Unit. Align Front with pins on Power Unit. Twist front until it locks.**

For sustaining your Hand Vac's luster, use Stainless Steel Spray Polish.

Exclusive One Year Warranty.

DELIBERATELY MADE BETTER IN THE U.S.A.®

METROPOLITAN 500 WATT HIGH PERFORMANCE STAINLESS STEEL HAND VAC



- A. 120V 500 W Moteur en acier inoxydable Bidon (MVC-301)
- B. Interrupteur On / Off (MVC-7A)
- C. Poignée (MVC-2A)
- D. 15 tuyaux "(MVC-176A) * Modèles VM6 Seulement
- E. Ameublement Outils (MVC-185A) *Modèles VM6 Seulement
- F. Brosse (MVC-206B)
- G. Suceur Plat (MVC-188)
- H. Bandoulière (MVC-204A) * Modèles VM6 Seulement

Délibérément fait mieux dans le U.S.A. ®

*****LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION*****

**METROPOLITAN 500 WATT HIGH PERFORMANCE
STAINLESS STEEL HAND VAC
VM Models**

- 1. Branchez l'appareil dans une prise secteur de 115 volts.**
- 2. Pour mettre l'appareil en circuit, appuyez Interrupteur On / Off (B).**
Pour activer l'appareil, appuyez à interrupteur marche / arrêt à nouveau.
- 3. Pour vide / Remplacez le sac jetable réutilisable, tordre le devant de verrouillage pour ouvrir, vide sac ou sac insérer propre dans l'unité de puissance. Alignez avant avec des épingles sur Power Unit. Torsion avant jusqu'à ce qu'il se verrouille.**

Pour maintenir le lustre de votre aspirateur à main, utilisez de pulvérisation en acier inoxydable polonais.

Exclusif Un an de garantie.

Délibérément fait mieux dans le U.S.A. ®

Metropolitan Vacuum Cleaner Company, Inc.
5 Raritan Road
Oakland, New Jersey 07436
WWW.METROVACWORLD.COM

